



ACESSO VASCULAR
Cateter Venoso Central pediátrico

multicath




Value Life



multicath Pediátrico

Inserção Superior pelo seu design



Alta resistência à torção

Guia "J" em Nitinol revestida com Teflon proporciona uma resistência ultra baixa

Inserção adaptada a sua prática



Dois introdutores para você escolher


Canula IV

Agulha



2 tamanos de dilatadores

- 3 & 5 cm para 3 Fr
- 4 & 6 cm para 4.5 Fr & 5.5 Fr



Baixo atrito

Agulha introdutora altamente ecogênica

Aleta




A ampla variedade de comprimentos de cateter (6, 8, 10, 12,5, 15, 20, 30 cm) permite que você escolha o comprimento exato do cateter necessário:

- Reduz a movimentação do cateter
- Menor risco de infecção
- Risco reduzido de tamponamento cardíaco

Design do cateter

Projetado especialmente para pediatria



Extensores
Para manipulação longe dos pontos de saída



Clamps
Para fixação segura da linha



Aletas de fixação
Pequenas e flexíveis para peles frágeis



Hubs pequenos
Reduz o espaço morto, maximiza o conforto




Ponta flexível
Protege a parede da veia (4.5 Fr e 5.5 Fr)

Um cateter para cada paciente


oferece a capacidade de se ajustar ao tamanho do paciente em função da sua idade, peso e necessidades de terapia em termos de taxas de fluxo e número de lúmens.




3Fr




4.5Fr



4.5Fr



5.5Fr



5.5Fr

multicath pediátrico

	Código	Catéter									Guia		Introdutor agulha		Introdutor Cânula IV
		Tamanho (Fr)	Comprimento (cm)	Ø (mm)	Volume do Priming (mL)			Taxa de Vazão (mL/min)			Comp. (mm)	Ø (mm)	Comp. (mm)	G	G
					Distal	Medial	Proximal	Distal	Medial	Proximal					
2 Lúmens	I57.064*	3	6	1.05	0.09	-	0.09	4.4	-	4.4	500	0.3	40	2I	24
	I57.084*	3	8	1.05	0.08	-	0.08	4.2	-	4.2	500	0.3	40	2I	24
	I57.114	3	10	1.05	0.07	-	0.09	3.1	-	3.1	500	0.3	40	2I	24
	I57.124*	3	12.5	1.05	0.10	-	0.10	3	-	3	500	0.3	40	2I	24
	I57.154*	3	15	1.05	0.11	-	0.11	2.3	-	2.3	500	0.3	40	2I	24
	I57.204*	3	20	1.05	0.15	-	0.13	1.8	-	1.8	500	0.3	40	2I	24
	I202.062*	4.5	6	1.5	0.20	-	0.20	22	-	24	400	0.46	40	2I	22
	I203.082*	4.5	8	1.5	0.22	-	0.22	19	-	22	400	0.46	40	2I	22
	I203.122	4.5	12.5	1.5	0.25	-	0.25	15	-	18	400	0.46	40	2I	22
	I203.202*	4.5	20	1.5	0.34	-	0.34	12	-	15	700	0.46	40	2I	22
	I203.302*	4.5	30	1.5	0.37	-	0.37	9	-	11	700	0.46	40	2I	22
	I57.508*	5.5	8	1.8	0.34	-	0.38	46	-	77	400	0.46	40	2I	22
	I57.512*	5.5	12.5	1.8	0.36	-	0.38	43	-	64	400	0.46	40	2I	22
	I57.515	5.5	15	1.8	0.38	-	0.42	39	-	57	400	0.46	40	2I	22
	I57.520*	5.5	20	1.8	0.43	-	0.45	26	-	46	700	0.46	40	2I	22
	I57.530*	5.5	30	1.8	0.46	-	0.53	21	-	35	700	0.46	40	2I	22
3 Lúmens	I233.062*	4.5	6	1.5	0.12	0.11	0.11	14.8	7.1	8.1	400	0.46	40	2I	22
	I233.082*	4.5	8	1.5	0.14	0.12	0.12	14.4	6.7	7.5	400	0.46	40	2I	22
	I233.102*	4.5	10	1.5	0.16	0.14	0.14	13.5	5.8	6.1	400	0.46	40	2I	22
	I231.122	4.5	12.5	1.5	0.18	0.16	0.16	10	3	4	400	0.46	40	2I	22
	I233.202*	4.5	20	1.5	0.20	0.17	0.17	7.4	2	2.1	700	0.46	40	2I	22
	I233.302*	4.5	30	1.5	0.24	0.19	0.19	5.8	1.5	1.6	700	0.46	40	2I	22
	I55.508*	5.5	8	1.8	0.22	0.21	0.24	27	16	17	400	0.46	40	2I	22
	I55.512*	5.5	12.5	1.8	0.24	0.23	0.23	24	12	13	400	0.46	40	2I	22
	I55.515*	5.5	15	1.8	0.37	0.30	0.36	23	11	11	400	0.46	40	2I	22
	I55.520*	5.5	20	1.8	0.28	0.26	0.27	20	8.4	8.8	700	0.46	40	2I	22
	I55.530*	5.5	30	1.8	0.39	0.28	0.29	17	5.5	5.8t	700	0.46	40	2I	22

*Disponibilidade sob consulta

